

SCM 杂散电流检测仪

联系电话：18853758756

电子邮箱：15269179758@163.com

开发公司：济宁鲁科检测器材有限公司

1、引言

1.1 概述

“SCM 杂散电流检测仪”是一款让检测操作人员方便为主题，让无损检测更加快捷为信念的一款服务功能型软件。

1.2 编写目的

提高特种设备检测效率和准确性，降低操作人员工作量。

2、运行安装

2.1 程序下载

联系“鲁科检测”管理员。

2.2 运行环境

win7、win10 系统电脑。

3、软件操作

3.1 启动


打开管理员发送的项目文件，选择“SCM 杂散电流检测仪.exe”双击即可。

D3DCompiler_47_cor3.dll	2023/9/30 10:17	应用程序扩展	4,031 KB
libHarfBuzzSharp.dll	2022/10/4 6:36	应用程序扩展	787 KB
libSkiaSharp.dll	2022/10/4 6:37	应用程序扩展	7,793 KB
PenImc_cor3.dll	2024/2/21 11:17	应用程序扩展	139 KB
PresentationNative_cor3.dll	2023/11/23 12:04	应用程序扩展	923 KB
SCM01.pdb	2024/4/2 11:03	Program Debug...	17 KB
SCM杂散电流检测仪.exe	2024/4/2 11:03	应用程序	139,371 KB
vcruntime140_cor3.dll	2024/1/24 11:02	应用程序扩展	90 KB
wpfgfx_cor3.dll	2024/2/21 11:17	应用程序扩展	1,761 KB

“图一”

3.2 准备

将还有检测文件的 U 盘插入，程序选择 U 盘所在盘符和开始结束时间，点击“查询即可”（注意：检测文件名称不能随意修改）。



“图二”

3.3 查询

选择需要查询的数据项点击“查询即可”。

